

Trelleborg Adaptador para tubos corrugados

Para usar en sistemas de saneamiento y de aguas pluviales junto con los conectores Kor-N-Seal®




CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES

- Proporciona una buena superficie de sellado en tuberías corrugadas de HDPE
- Fácil de instalar: solo tienes que estirarlo sobre la tubería hasta la posición deseada
- Certificado según las normas ASTM C-923 y C-1428 cuando se usa con un conector Kor-N-Seal®
- Diseñado específicamente para usarse con la mayoría de los tamaños de ADS, Lane, N-Flow, Quality Culvert, JM Eagle y Contech A2000

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

El diseño único de nuestro adaptador para tuberías distribuye la fuerza que ejerce la abrazadera sobre nuestro conector Kor-N-Seal® directamente contra las paredes internas de las ondulaciones de la tubería, creando un sellado hermético de hasta 24 pulgadas.



Diámetro de la tubería (pulgadas)	Fabricante de tuberías	Diámetro exterior de la tubería, ref. +1/4 (pulgadas)	N.º de pieza del adaptador	Kor-N-Seal® Conector	Capacidad de sellado
8	ADS	9 1/8	CGA-8A	S106-12 or S406-12	WT
	Lane	9 7/16	CGA-8L		WT
10	ADS	11 3/8	CGA-10A	S106-16A	WT
	Lane	11 3/4	CGA-10L		WT
12	ADS	14 3/8	CGA-12A	S106-16T or S106-20BW	WT
	Lane	14 9/16	CGA-12L	S106-20BW	WT
	JM Eagle	14 1/4	CGA-12JM		ST
	Quality Culvert	14 1/2	CGA-12Q		ST
	Baughman	14 1/2	CGA-12B		ST
	N-Flow	15	CGA-12N		ST
	Contech A2000	12 3/4	CGA-12C	S106-16A	WT
15	ADS	17 1/2	CGA-15A	S106-20W, S206-20L	WT
	Lane	17 7/16	CGA-15L		WT
	Baughman	18 1/4	CGA-15B	S206-22 or S206-24A	ST
	N-Flow	18	CGA-15N		ST
	Quality Culvert	17 1/2	CGA-15Q	S106-20W, S206-20L	ST
	JM Eagle	17 1/2	CGA-15JM		ST
	Contech A2000	15 5/8	CGA-15C	S106-20AW	WT
18	ADS	21 3/16	CGA-18A	S206-24L, S306-24L	WT
	Lane	21 3/16	CGA-18L		WT
	Baughman	21 4/19	CGA-18B		ST
	N-Flow	21	CGA-18N		ST
	Quality Culvert	21 5/16	CGA-18Q		ST
	Contech A2000	19 1/4	CGA-18C	S206-22L, S306-22L or S206-24A	WT
	JM Eagle	20 7/8	CGA-18JM	S206-24	WT
21	Contech A2000	22 9/16	CGA-21C	S206-26, S306-26	WT
24	ADS	27 3/4	CGA-24A	S206-30L-32, S306-30L-32	WT
	Lane	28	CGA-24L	S206-32, S306-32	WT
	Baughman	28 1/2	CGA-24B		ST
	N-Flow	28	CGA-24N		ST
	Quality Culvert	27 15/16	CGA-24Q	S206-30L-32, S306-30L-32	ST
	Contech A2000	25 1/2	CGA-24C	S206-28L, S306-28L	WT
	JM Eagle	27 1/2	CGA-24JM	S206-30L	ST

Pipe Size (Inches)	Fabricante de tuberías	Diámetro exterior de la tubería, ref. +1/4 (pulgadas)	N.º de pieza del adaptador	Kor-N-Seal® Conector	Capacidad de sellado
30	ADS	35	CGA-30A	S206-38L, S306-38L-STORM, S306-38LS-PG	ST
	N-Flow	35	CGA-30N	S206-38L, S306-38L-STORM	ST
	Baughman	35 13/20	CGA-30B	S206-40, S306-40-STORM	ST
	Quality Culvert	34 7/8	CGA-30Q	S206-38, S306-38L-STORM	ST
	Lane	34 3/4	CGA-30L		ST
	Contech A2000	32 3/16	CGA-30C	S206-36, S306-36-STORM	ST
	JM Eagle	34 5/8	CGA-30JM	S206-38, S-306-38-STORM	ST
36	ADS	41 7/8	CGA-36A	S206-44L-46, S306-44L-46, S306-44LS-PG	ST
	Lane	40 7/8	CGA-36L	S206-44L, S306-44L-STORM	ST
	Baughman	41 1/2	CGA-36B		ST
	N-Flow	41 1/8	CGA-36N		ST
	Quality Culvert	41 3/8	CGA-36Q		ST
	Contech A2000	38 3/4	CGA-36C	S206-42L, S306-42L-STORM	ST
	JM Eagle	41 1/2	CGA-36JM	S206-44L	ST
42	ADS	47 11/16	CGA-42A	S206-52L	ST
	Baughman	48 1/5	CGA-42B		ST
	N-Flow	48	CGA-42N		ST
	Quality Culvert	48 1/4	CGA-42Q		ST
	Lane	47 3/8	CGA-42L	S206-52	ST
	JM Eagle	47 3/8	CGA-42JM		ST
48	ADS	53 7/16	CGA-48A	S206-58L	ST
	Lane	54	CGA-48L		ST
	Baughman	54 3/10	CGA-48B		ST
	N-Flow	54	CGA-48N		ST
	Quality Culvert	54 3/4	CGA-48Q		ST
	JM Eagle	53 13/16	CGA-48JM	S206-58	ST
60	ADS	66 1/4	CGA-60A	S206-70L	ST
	Hancor	67 3/16	CGA-60H	S206-72	ST

WT = Estando al agua ST = Estando a la tierra

Protegido por la patente estadounidense n.º 6.364.373 no



WWW.TRELLEBORG.COM/PIPE-SEALS

Trelleborg Pipe Seals Milford Inc, 250 Elm Street Milford, New Hampshire 03055, USA, Tel: +1 603 673 8680, Fax: +1 603 673 7271
Trelleborg Pipe Seals B.V., P.O. Box 62, NL-8200 AB Lelystad, Telefon +31 320 2679-79, Fax +31 320 2679-80